

Verdrahtungskanal aus PVC BA7 80x100mm blau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

BA780100BL

Technische Merkmale

Farbe	blau
Kanalhöhe	80 mm
Kanalbreite	100 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	6548 mm²
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%	261
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%	187
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%	362
Bodenlochungen	EN 50085-2-3:1999
Zulassungen	EN50085-2-3
Kriechstromfest	Ja
Selbstverlöschend	Ja
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	Nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1
UL 94 Klassifizierung	V0