



KB309N

Phasenschiene 3 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 39 Module

Technische Merkmale

Nennstrom	63 A
Polanzahl	3 P
Länge	1045 mm
Stoßspannungsfestigkeit	4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10mm ²