



Phasenschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 12 Module

Technische Merkmale

Nennstrom	63 A
Polanzahl	1 P
Länge	210 mm
Stoßspannungsfestigkeit	4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10mm ²

KB163A