



Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 40x25mm lichtgrau

Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 40x25mm lichtgrau
Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Abmessungen inkl. Oberteil.
Bodenlochung nach DIN EN 50085.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HA740025
gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

HA740025

Technische Merkmale

Farbe	lichtgrau
RAL Farbnummer	7035
Kanalhöhe	40 mm
Kanalbreite	25 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	605 mm ²
Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	22
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	15
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	30
Bodenlochungen	EN 50085-2-3:1999
Zulassungen	EN50085-2-3
Kriechstromfest	Ja
Selbstverlöschend	Ja
Werkstoff	PC - ABS
Halogenfrei	Ja
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1
UL 94 Klassifizierung	V0