



LVS0060RPX

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig Direktanschluss

NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A, für Sammelschienenmontage Abstand 60 mm. Nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeneinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit Rahmenklemme 95 mm², mit drehbaren Montagehaken.

Technische Merkmale

Nennstrom	160 A
Sicherungsgröße	NH00
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 - 95mm ²
Polanzahl	3 P
Sammelschienenabstand	60 mm
Betriebstemperatur	-25...55 °C
Drehmoment	5Nm
Frequenz	50/60
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	20 W
Isolationsspannung	1000 V
Schutzart	IP2X
Tiefe installiertes Produkt	123 mm
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde	5 kA
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	36.46 W
Gewicht	1.231 kg
Polart	3 P
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV