



LVSG00SPX

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8 Haken

NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeneinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit Universalanschluss Schraube M8, mit drehbaren Montagehaken.

Technische Merkmale

Nennstrom	160 A
Sicherungsgröße	NH00
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2,5 - 95mm ²
Polanzahl	3 P
Sammelschienenabstand	185 mm
Betriebstemperatur	-25...55 °C
Drehmoment	14Nm
Frequenz	50/60
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	22 W
Isolationsspannung	1000 V
Schutzart	IP2X
Tiefe installiertes Produkt	177 mm
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde	5 kA
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	38.46 W
Gewicht	2.157 kg
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV