



LVS R3TP

NH-Sicherungs-Lastschalteleiste LV NH3 185mm 3-polig Kopplung innen - schwarz

NH3-Koppelleiste 630 A für SaS-Trennung, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3. Bestehend aus 3-poligem Schalteistenunterteil und plombierbarem Griffeneinsatz, Berührungsschutz am Griff, alpolig schaltend, beide Anschlüsse im Innenraum, rostfrei.

Technische Merkmale

Nennstrom	630 A
Sicherungsgröße	NH3
Anschlussart	sonstige
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	35 - 300mm ²
Polanzahl	3 P
Sammelschienenabstand	185 mm
Betriebstemperatur	-25...55 °C
Drehmoment	32Nm
Frequenz	50/60
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	111 W
Isolationsspannung	1000 V
Schutzart	IP2X
Tiefe installiertes Produkt	190 mm
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde	15 kA
Anzahl der Pole Produktion	1
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	800
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	159.27 W
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	630 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	630 A
Gewicht	4.51 kg
Stoßspannungsfestigkeit	12 kV