



Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module

Technische Merkmale

Nennstrom	80 A
Polanzahl	3 P
Länge	1000 mm
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16mm ²

KB380Q