



SPA701Z

Kombi-ableiter T1+T2+T3 4P Iimp 7,5kA TT/TNS

Kombi-ableiter T1+T2+T3 4P Iimp 7,5kA TT/TNS

Kombi-Ableiter zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11). Folgestromfreie, gekapselte Funkenstreckentechnologie. Direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem montierbar. Kompatibel mit Einspeiseadapter und Sammelschienenbox zum Spannungsabgriff für RfZ und APZ. Optionaler Fernmeldekontakt nachrüstbar.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : SPA701Z

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T1+T2+T3
Netzform	TT/TN-S
Montageart	für Sammelschienen
Vorsicherung	160 A
Blitzstoßstrom Iimp (10/350µs) laut IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	7.5 / 30 kA
Mit Fernmeldekontakt	Nein
Anzahl Module	1.5
Schutzpegel Up	1.5 kV
Frequenz	50/60
Bemessungsspannung Uc laut IEC61643-1	255 V
Betriebstemperatur	-40...80 °C
Höhe installiertes Produkt	211 mm
Breite installiertes Produkt	26.7 mm
Tiefe installiertes Produkt	89 mm
Meldeleuchte	ja