



EK054



Raumthermostat, Bimetall, mit Schließerkontakt

Raumthermostat, Bimetall, mit Schließerkontakt

Bimetall Raumthermostate für Heizung und Klimaanlagen. Die Raumthermostate besitzen eine empfindliches Bimetall-Element mit hoher Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Die Thermostate besitzen eine thermische Rückführung und eine Kontrolllampe die den Heizungsbetrieb anzeigt. Der Einstellbereich kann mittels Steckkreiter auf einen Temperaturbereich begrenzt werden.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : EK054

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Kontaktbelastbarkeit	AC1
Temperatur	5...30 °C
Schalt-Temperaturdifferenz	0.5 K
Betriebstemperatur	0...50 °C
Leiterquerschnitt (flexibel)	1...2.5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1.5...4 mm ²
Energieeffizienzklasse	I (1%)
Einstellbereich Raumtemperatur	5...30 °C
Abmessungen (B x H x T)	82 x 82 x 30 mm
Haupt-Designlinie	HLK-Regelung
Farbe	polarweiß matt
Montageart	für Aufputzmontage oder Montage auf Unterputzdosen geeignet
Regelung	Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung
thermische Rückführung	mit thermischer Rückführung
Anschlussart	mit Schraubklemmen