




SK606



Schlüsselschalter 10A,400V,2-polig,3 PLE

Schlüsselschalter 10A,400V,2-polig,3 PLE

Schlüsselschalter 10A,400V,2-polig,3 PLE

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : SK606

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Nennstrom	10 A
Anzahl Module	3
Frequenz	50
Betriebstemperatur	-10...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C
Anschlussart	Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter	1,5 - 10mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 6mm²
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	70 mm
Tiefe installiertes Produkt	64 mm
Schutzart	IP20
Polanzahl	2 P
Isolationsspannung	440 V