



ST305



Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 16VA 3PLE

Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 16VA 3PLE

Klingeltransformator mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : ST305

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Ausgangsspannung	8 / 12 V
Leistungsaufnahme	16 VA
Anzahl Module	3
Isolationsspannung	4000 V
Betriebstemperatur	-20...35 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6mm ²
Ein-/Ausschalter	Nein
Höhe installiertes Produkt	111 mm
Breite installiertes Produkt	54 mm
Tiefe installiertes Produkt	65 mm