



SM601

Digitales Amperemeter Wandlermessung 0-600

Digitales Amperemeter Wandlermessung 0-600

Amperemeter digital, REG über Wandler zur Messung von Strömen in Wohnräumen und gewerblichen Anlagen; mit Überlastanzeige.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : SM601

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Frequenz	45/65
Anzahl Module	4
Strommessbereich (Min, Max)	0 / 600 A
Betriebstemperatur	-10...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...70 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10mm ²
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.1 W
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	70 mm
Tiefe installiertes Produkt	54 mm
Leistungsaufnahme	1 VA
Schutzart	IP20
Montageart	DIN-Schiene
Genauigkeitsklasse	1%
Montageart	DIN-Schiene (REG)