




SK600



### **Umschalter mit Nullstellung 20A 400V**

Umschalter mit Nullstellung 20A 400V

Umschalter mit Nullstellung 20A 400V

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : SK600

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

### **Technische Merkmale**

Nennstrom	20 A
Anzahl Module	3
Frequenz	50
Betriebstemperatur	-10...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C
Anschlussart	Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter	1,5 - 10mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 6mm²
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.7 W
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	53 mm
Tiefe installiertes Produkt	64 mm
Schutzart	IP20
Isolationsspannung	690 V