



ST303N

Klingeltrafo 230V / 8V 8VA mit Ausschalter 2PLE

Technische Merkmale

Ausgangsspannung	8 V
Leistungsaufnahme	8 VA
Anzahl Module	2
Isolationsspannung	4000 V
Betriebstemperatur	-20...35 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,75 / 10mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,75 / 16mm ²
Ein-/Ausschalter	Nein
Höhe installiertes Produkt	111 mm
Breite installiertes Produkt	35 mm
Tiefe installiertes Produkt	65 mm