



SM103E

Multifunktionsmessgerät Komfort

Multifunktionsmessgerät Komfort

Multifunktionsmessgerät Komfort für das erfassen und analysieren von Strömen, Spannungen, Leistungsfaktor, Leistungen und Oberschwingungen (Rang 63). Hintergrundbeleuchtete LCD Anzeige. Erweiterbar durch Steckmodule.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : SM103E

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Frequenz	50/60
Anzahl Module	5
Betriebstemperatur	-10...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...80 °C
Anschlussart	Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2,5 - 6mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2,5 - 6mm ²
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	10 W
Höhe installiertes Produkt	96 mm
Breite installiertes Produkt	96 mm
Tiefe installiertes Produkt	60 mm
Leistungsaufnahme	10 VA
Bedientableau Ausführung	LCD
Frequenzmessbereich	45 bis 65 Hz
Messgeräteart	Multimeter
Spannung Messbereich	50 bis 700 V
Strommessbereich (Min, Max)	0 / 9995 A
Versorgungsspannung	230V +10 / -15%
Montageart	Reiheneinbau
Kanalanzahl	4
Isolationsspannung	4 kV
Montageart	Unterputz / Aufputz