



**Verdrahtungskanal-Oberteil aus Polypropylen halogenfrei zu HNG Breite 25mm Igrau**

Verdrahtungskanal-Oberteil aus Polypropylen halogenfrei zu HNG Breite 25mm Igrau  
Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend  
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HN2502527035

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

HN2502527035

**Technische Merkmale**

Farbe	lichtgrau
Kanalbreite	25 mm
RAL Farbnummer	7035
OT-Breite	25 mm
Länge	2000 mm
Mit Schutzfolie	Nein
Werkstoff	PPO
Oberfläche	unbehandelt
Halogenfrei	Ja