



EVN004



Ferndimmer 500W Universal Komfort, LED/ESL

Ferndimmer 500W Universal Komfort, LED/ESL

Ferndimmer zur Steuerung von dimmbaren Energiespar- und LED Lampen, Glühlampen, 230V-Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit gewickeltem oder elektronischen Trafo.

Automatische Lasterkennung mittels Detektionsverfahren und Lernfunktion über den externen Taster oder über Zwangsbetrieb mit dem Wahlschalter am Gerät möglich. Mit Komfortfunktionen für Szene, zeitverzögerte Szene, progressives Ausschalten (Gute Nachtfunktion), Standby oder 100% Neuaktivierung. Memory Funktion dient beim Einschalten zur Ansteuerung des zuletzt eingestellten Wertes. Steuereingang über 2 Multispennungseingänge (24-230V AC/DC) möglich. Steuerung über beleuchteten Taster am Gerät oder mit externen Taster möglich. Mit geringem Platzbedarf und niedrigem Standby-Verbrauch von 0,2W. Fernbedienung des Dimmers durch Taster auch beleuchtet möglich. Elektronischer Kurzschluss und Über-Temperaturschutz.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : EVN004

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____ / _____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V~ +10%/-15%
Frequenz	50/60
Leistungsaufnahme (Betrieb)	4.5 W
Dimmbare 230 V LED-Lampen	100 W
Anzahl dimmbare 230 V LED-Lampen	10
230 V Glüh- und Halogenlampen	500 W
Dimmbare Energiesparlampen	100 W
konventionelle Trafos	500 VA
Elektronische Trafos	500 W
Last-Leitungslänge	50 m
Betriebstemperatur	-20...50 °C
Leiterquerschnitt (starr)	1.5...6 mm ²
Leiterquerschnitt (flexibel)	1.5...6 mm ²
Max. Leitungslänge zu Tastern	50 mm
Einstellungen	Einstellung von Komfort-Funktionen (1...4) über Stellrad, Rücksetzen der Einstellungen für spezielle Funktionen
Helligkeit	Einschalthelligkeit abspeicherbar
LED	mit Taste und RGB LED für das Einlernen des angeschlossenen Verbrauchers
Anschluss	Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster
Anschlussart	mit Schraubklemmen
Montageart	zur Montage auf DIN-Hutschiene
Hinweistext	Ausschließlich zur Verwendung mit dimmbaren Leuchtmitteln!