



SBN480

Ausschalter 80A 4 Schließer 400V AC 4PLE

Ausschalter 80A 4 Schließer 400V AC 4PLE

Ausschalter nach DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4), DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : SBN480

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Nennstrom	80 A
Frequenz	50/60
Isolationsspannung	440 V
Polart	4 P
Stoßspannungsfestigkeit	6000 V
Anzahl Module	4
Betriebstemperatur	-20...50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C
Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter	6 / 35mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 / 50mm ²
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	40000
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.8 W
Verlustleistung pro Pol	2.7 W
Höhe installiertes Produkt	83 mm
Breite installiertes Produkt	70 mm