



SFB125

#### **Gruppenschalter 25A 1 Schließer 230V AC 1PLE**

Gruppenschalter 25A 1 Schließer 230V AC 1PLE

Gruppenschalter (Mittelstellung) nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1), DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4) und DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : SFB125

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

#### **Technische Merkmale**

Nennstrom	25 A
Frequenz	50/60
Isolationsspannung	440 V
Stoßspannungsfestigkeit	4000 V
Betriebstemperatur	-20...50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C
Anschlussart	Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter	1,5 - 10mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 16mm <sup>2</sup>
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	200000
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.9 W
Anzahl Module	1
Höhe installiertes Produkt	83 mm
Breite installiertes Produkt	17.5 mm
Tiefe installiertes Produkt	70 mm
Polart	1 P
Steuerungsart	Wechselschalter