



HA351

Lasttrennschalter 3polig 125A mit Trennungsanzeige

Lasttrennschalter 3polig 125A mit Trennungsanzeige

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf Montageplatte.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HA351

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Nennstrom	125 A
Polanzahl	3 P
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	50mm ² max.
Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter	70mm ²
Isolationsspannung	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V
Verlustleistung pro Pol	1.8 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	5.4 W
Schaltleistung bei 400 V in AC1	82 kW
Motorantrieb optional	Nein
Betriebstemperatur	-20...70 °C
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP00
Steuerungsart	langer Drehgriff
Höhe installiertes Produkt	135 mm
Breite installiertes Produkt	140 mm
Tiefe installiertes Produkt	120 mm