



HA362

Lasttrennschalter 3polig 1250A mit Trennungsanzeige

Lasttrennschalter 3polig 1250A mit Trennungsanzeige

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf Montageplatte.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HA362

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Nennstrom	1250 A
Polanzahl	3 P
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	4x185mm ²
Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	12000 V
Verlustleistung pro Pol	85 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	255 W
Schaltleistung bei 400 V in AC1	822 kW
Motorantrieb optional	Nein
Betriebstemperatur	-20...70 °C
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP00
Steuerungsart	langer Drehgriff