



HA452

Lasttrennschalter 4polig 160A mit Trennungsanzeige

Technische Merkmale

Nennstrom	160 A
Polanzahl	4 P
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95mm ²
Isolationsspannung	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V
Verlustleistung pro Pol	3 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9 W
Schaltleistung bei 400 V in AC1	105 kW
Motorantrieb optional	Nein
Betriebstemperatur	-20...70 °C
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP00
Steuerungsart	langer Drehgriff