



HA457

Lasttrennschalter 4polig 400A mit Trennungsanzeige

Technische Merkmale

Nennstrom	400 A
Polanzahl	4 P
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1x240mm ²
Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V
Verlustleistung pro Pol	14.4 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	57.6 W
Schaltleistung bei 400 V in AC1	263 kW
Motorantrieb optional	Nein
Betriebstemperatur	-20...70 °C
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP00
Steuerungsart	langer Drehgriff