



HA458

Lasttrennschalter 4polig 630A mit Trennungsanzeige

Technische Merkmale

Nennstrom	630 A
Polanzahl	4 P
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2x300mm ²
Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V
Verlustleistung pro Pol	30.9 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	92.7 W
Schaltleistung bei 400 V in AC1	414 kW
Motorantrieb optional	Nein
Betriebstemperatur	-20...70 °C
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP00
Steuerungsart	langer Drehgriff