




Lastumschalter 4polig 80A

Lastumschalter 4polig 80A
 Umschalter nach DIN EN 60947-3 zum Umschalten unter Last von zwei Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung. Zum Aufbau auf DIN Schiene oder Montageplatte. Drei Schaltstellungen I - 0 - II.
 Fabrikat : Hager oder gleichwertig
 Artikel : HI404R
 gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
 liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

HI404R



Technische Merkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	380 / 690 V
Nennstrom	80 A
Frequenz	50/60
Schaltleistung bei 400 V in AC1	52 kW
Kurzschlussstrom mit gI-gG Sicherung	100 kA
Isolationsspannung	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V
Polanzahl	4 P
Polart	4 P
Anzahl Module	12
Steuerungsart	kurzer Drehgriff
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	6.1 W
Motorantrieb optional	Nein
Betriebstemperatur	-20...70 °C
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP20