



US61A5

Berührungsschutzabdeckung, universN, 900x250mm, 6x 12PLE, Schlitzabstand 125mm

Berührungsschutzabdeckung, universN, 900x250mm, 6x 12PLE, Schlitzabstand 125mm
Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A,
Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare
Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier
Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil
600-1/-2/-3), Maßnorm: DIN 43870.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : US61A5
gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	900 mm
Breite installiertes Produkt	250 mm
Tiefe installiertes Produkt	56 mm
Anzahl Felder	1
Anzahl Reihen	6
Transparent	Nein
Schutzart	IP00
Werkstoff	Polystyrol (PS)