



LT057

Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm 160A, Prismenklemme für Cu/Al bis 70mm²

NH00-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 60mm nach DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeneinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 60mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche Blende.

Technische Merkmale

Nennstrom	160 A
Sicherungsgröße	NH00
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 - 70mm ²
Betriebstemperatur	-25...55 °C
Drehmoment	3Nm
Frequenz	50-60
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	14 W
Isolationsspannung	1000 V
Schutzart	IP3X
Tiefe installiertes Produkt	104 mm
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde	5 kA
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	160 A
Gewicht	0.8 kg
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	46.5 W
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 / 70mm ²
Höhe installiertes Produkt	206 mm
Breite installiertes Produkt	106 mm
Länge	150 mm