



HA304

Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3polig 80A

Technische Merkmale

Nennstrom	80 A
Polanzahl	3 P
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	50mm ² max.
Isolationsspannung	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V
Verlustleistung pro Pol	2 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	6.1 W
Schaltleistung bei 400 V in AC1	52 kW
Motorantrieb optional	Nein
Betriebstemperatur	-20...70 °C
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP20
Frequenz	50
Steuerungsart	kurzer Drehgriff
Breite installiertes Produkt	108 mm