



HA357

Lasttrennschalter 3polig 400A mit Trennungsanzeige

Lasttrennschalter 3polig 400A mit Trennungsanzeige

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf Montageplatte.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HA357

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Nennstrom	400 A
Polanzahl	3 P
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1x240mm ²
Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V
Verlustleistung pro Pol	14.4 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	43.2 W
Schaltleistung bei 400 V in AC1	263 kW
Motorantrieb optional	Nein
Betriebstemperatur	-20...70 °C
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP00
Steuerungsart	langer Drehgriff
Höhe installiertes Produkt	235 mm
Breite installiertes Produkt	230 mm
Tiefe installiertes Produkt	165 mm