



U84LS

Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, seitlich leer

Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, seitlich leer
Kabelanschlusskasten als Einspeisegehäuse für Zähler und Verteilerschränke IP31/44/54 mit 160 mm oder 205mm Tiefe. Bestehend aus Gehäuse mit Deckel aus Kunststoff, bestückt mit Sammelschienenenträger oder leer für optionale Bestückung mit Klemmen oder Montageplatte. Kabeleinführung durch herausnehmbare Flanschplatten an jeder Seite, zum Einlegen des Kabels von vorne. Anbaumöglichkeit seitlich oder unten. Deckel plombierbar. Zur Einspeisung bis 95qmm auf Klemmen oder bis 150qmm auf Sammelschienensystem 40mm-12x5/10mm mit 25kA Kurzschlussfestigkeit oder 60mm-12 bis 30x5/10mm mit max. 55kA Kurzschlussfestigkeit. Schutzart IP54, Schutzklasse II schutzisoliert, Bemessungsspannung 230/400V/50Hz.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : U84LS
gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	305 mm
Breite installiertes Produkt	305 mm
Tiefe installiertes Produkt	150 mm
Montageart	über/neben/unter Zählerschrank
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Kunststoff