



LT154E

Sicherungslasttrennschalter LT NH1/60mm, 250A, Abgang oben/unten M10

Technische Merkmale

Nennstrom	250 A
Sicherungsgröße	NH1
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 / 150mm ²
Betriebstemperatur	-25...55 °C
Drehmoment	8Nm
Frequenz	50-60
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	50 W
Isolationsspannung	1000 V
Schutzart	IP3X
Tiefe installiertes Produkt	110 mm
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde	8.6 kA
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	250 A
Gewicht	2.27 kg
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	73.44 W
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 / 150mm ²
Höhe installiertes Produkt	306 mm
Breite installiertes Produkt	184 mm
Länge	131 mm