



FL120A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 650X500X250mm

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 650X500X250mm
Leergehäuse aus Stahlblech, für Montageplatte, geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach DIN EN 61439-1/3, Schutzart IP 65. Zum Einbau von Geräten auf verzinkter bzw. isolierter Montageplatte. Dieser Wandaufbauverteiler eignet sich für die Montage im Innenbereich sowie bei aggressiven Umgebungsbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung. Bestehend aus Unterteil ohne Vorprägung zur Leitungseinführung. Aufliegende Tür mit eingeschäumter Dichtung und einem bzw. zwei Schlössern mit 3mm Doppelbart-Einsatz, durch andere Schließungen austauschbar, Türanschlag rechts.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : FL120A

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Höhe installiertes Produkt	650 mm
Breite installiertes Produkt	500 mm
Tiefe installiertes Produkt	250 mm
Montageart	Wandmontage
RAL Farbnummer	7035
Türschliessungstyp	7 mm Dreikant
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schlösser	2
Anzahl Reihen	4
Werkstoff	Stahl
Farbe	lichtgrau RAL 7035
Tür Werkstoff	Metall
Range-Name	orion,univers