



LZ257

Stromwandler für LT NH1-3 250/5A 3,75VA Klasse 1

Technische Merkmale

Betätigungsart	Aufsteckstromwandler
Umwandlungsverhältnis	250A ; 5A
Genauigkeitsklasse	1
Leistung	3.75 VA
Durchmesser der Öffnung	21 mm
Anschlussart	Schraubanschluss
Isolationsspannung	3 kV
Betriebstemperatur	-5...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-5...40 °C
Höhe installiertes Produkt	180 mm
Breite installiertes Produkt	200 mm
Schutzart	IP20
Maximalstrom Primärseite	250 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A
Montageart	Gerastet
Höhe der Öffnung	12.5 mm
Breite der Öffnung	30.5 mm