



SVN133

LED Leuchtmelder orange 12 + 48V AC + DC 1PLE

LED Leuchtmelder orange 12 + 48V AC + DC 1PLE

Leuchtmelder mit LED nach DIN EN 62094-1 (VDE 0632-700) und DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200), Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : SVN133

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Anzahl Module	1
Nennstrom	0 A
Frequenz	50/60
Isolationsspannung	250 V
Stoßspannungsfestigkeit	2000 V
Betriebstemperatur	-20...50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C
Anschlussart	Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,75 - 6mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,75 - 10mm ²
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.33 W
Höhe installiertes Produkt	83 mm
Breite installiertes Produkt	17.5 mm
Tiefe installiertes Produkt	62 mm
Lampentyp	LED
Farbe	orange