



VZ123N

Tür, Volta, UPV/HWV, 3-reihig, Stahlblech

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	570.5 mm
Breite installiertes Produkt	288 mm
Tiefe installiertes Produkt	36 mm
Anzahl Reihen	3
Türschliessungstyp	Schnappverschluß
Schutzart	IP30
Transparenter Deckel/Tür	Nein
Geschlitzt	Nein
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schlösser	0
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	Metall
Oberfläche	unbehandelt