



HAB406



Lasttrennschalter 4polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte

Lasttrennschalter 4polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte
 Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen.
 Fabrikat : Hager oder gleichwertig
 Artikel : HAB406
 gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
 liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Nennstrom	63 A
Polanzahl	4 P
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16mm ²
Isolationsspannung	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V
Verlustleistung pro Pol	2.4 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9.6 W
Schaltleistung bei 400 V in AC1	41 kW
Motorantrieb optional	Nein
Betriebstemperatur	-20...70 °C
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP20
Frequenz	50
Steuerungsart	kurzer Drehgriff