



HAC408



#### **Lasttrennschalter 4polig 80A für Hutschiene oder Montageplatte**

Lasttrennschalter 4polig 80A für Hutschiene oder Montageplatte

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HAC408

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

#### **Technische Merkmale**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Nennstrom                               | 80 A              |
| Polanzahl                               | 4 P               |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 35mm <sup>2</sup> |
| Isolationsspannung                      | 800 V             |
| Stoßspannungsfestigkeit                 | 8000 V            |
| Verlustleistung pro Pol                 | 2.4 W             |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom   | 9.6 W             |
| Schaltleistung bei 400 V in AC1         | 52 kW             |
| Motorantrieb optional                   | Nein              |
| Betriebstemperatur                      | -20...70 °C       |
| Verriegelbar                            | Ja                |
| Schutzart                               | IP20              |
| Frequenz                                | 50                |
| Steuerungsart                           | kurzer Drehgriff  |