



HIM304

Lastumschalter 3polig 40A für Hutschiene/Montageplatte

Lastumschalter 3polig 40A für Hutschiene/Montageplatte

Modularer 3poliger Umschalter nach DIN EN 60947-3, zum Umschalten unter Last von 2 Niederspannungsstromkreisen. Mit Sicherheitstrennung und 3 Schaltstellungen I-0-II. Für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte geeignet.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HIM304

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	380 / 415 V
Nennstrom	40 A
Frequenz	50/60
Schaltleistung bei 400 V in AC1	26 kW
Kurzschlussstrom mit gl-gG Sicherung	50 kA
Isolationsspannung	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Polanzahl	3 P
Polart	3 P
Anzahl Module	6
Steuerungsart	kurzer Drehgriff
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2.7 W
Motorantrieb optional	Nein
Betriebstemperatur	-20...70 °C
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP20
Standardtext	IEC 60947-3