



HYA006H

Klemmen für Baugröße x160 4polig Alu

Technische Merkmale

Nennstrom	160 A
Leiterquerschnitt	35...70 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	35 / 70mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 / 70 mm ²
Polanzahl	4 P
Drehmoment	10Nm
Material des Kabels	Cu / Al
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Schutzart	IP4X