



Klemmen für Baugröße x250 4polig Alu/Kupfer

Technische Merkmale

Nennstrom	250 A
Leiterquerschnitt	35...185 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	35 - 150mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 - 185mm ²
Polanzahl	4 P
Drehmoment	25Nm
Material des Kabels	Cu / Al
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Schutzart	IP4X

HYB002H