



HTS135C1



### **SLS Schalter 1 polig Cs-Charakteristik 35A für Sammelschiene QuickConnect L1**

SLS Schalter 1 polig Cs-Charakteristik 35A für Sammelschiene QuickConnect L1  
SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 6. SLS in verschiedenen poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Steckkontaktierung für direkte Sammelschienenmontage. Der serienmäßige Multifunktionsverschluß ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HTS135C1

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_'  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

### **Technische Merkmale**

Auslösercharakteristik	Cs
Nennstrom	35 A
Polart	1 P
Montageart	für Sammelschienen
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1.13 / 1.45 In
Isolationsspannung	690 V
Polanzahl	1 P
Anzahl Module	1.5
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 16mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 25mm <sup>2</sup>
Höhe installiertes Produkt	158 mm
Breite installiertes Produkt	27 mm
Verlustleistung pro Pol	6.6 W