



SB432PV

Ausschalter DC 4-polig 1000V 32A

Ausschalter DC 4-polig 1000V 32A

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion bei PV Anlagen mit max. 1000 V und 32A.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : SB432PV

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Nennstrom	32 A
Polanzahl	4 P
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	4 - 16mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 - 10mm ²
Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V
Verlustleistung pro Pol	1.7 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	6.9 W
Motorantrieb optional	Nein
Betriebstemperatur	-40...65 °C
Verriegelbar	Nein
Schutzart	IP20
Steuerungsart	kurzer Drehgriff
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Tiefe installiertes Produkt	72 mm