



HFD312

Schalter mit Sicherung 3polig 125 A /T00

Schalter mit Sicherung 3polig 125 A /T00

NH00 3poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 125A (nicht im Lieferumfang), für die Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach IEC 60947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je Phase und Schaltstellungsanzeige.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HFD312

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Polanzahl	3 P
Isolationsspannung	750 V
Verlustleistung pro Pol	20.3 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	60.9 W
Schaltleistung bei 400 V in AC1	82 kW
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP00
Steuerungsart	Türkupplungsdrehantrieb
Höhe installiertes Produkt	162 mm
Breite installiertes Produkt	148 mm