



HFD416

#### Schalter mit Sicherung 4polig 160 A / T00

Schalter mit Sicherung 4polig 160 A / T00

NH00 4poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 160A (nicht im Lieferumfang), für die Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach IEC 60947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je Phase und Schaltstellungsanzeige.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HFD416

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_'  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

#### Technische Merkmale

Polanzahl	4 P
Isolationsspannung	750 V
Verlustleistung pro Pol	21.6 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	86.4 W
Schaltleistung bei 400 V in AC1	105 kW
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP00
Steuerungsart	Türkupplungsrehantrieb
Höhe installiertes Produkt	162 mm
Breite installiertes Produkt	184 mm