



HFD425

Schalter mit Sicherung 4polig 250 A / T1

Schalter mit Sicherung 4polig 250 A / T1

NH1 4poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 250A (nicht im Lieferumfang), für die Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach IEC 60947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je Phase und Schaltstellungsanzeige.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HFD425

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Polanzahl	4 P
Isolationsspannung	750 V
Verlustleistung pro Pol	41.1 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	164.4 W
Schaltleistung bei 400 V in AC1	164 kW
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP00
Steuerungsart	Türkupplungsdrehantrieb
Höhe installiertes Produkt	195 mm
Breite installiertes Produkt	294 mm
Tiefe installiertes Produkt	146 mm