



FB74WLN

Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1345x1295x51mm, IP42

Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1345x1295x51mm, IP42
Wandaufsatztür F30/„I30“ zur vollflächigen Wandmontage auf Massivwand zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen. Prüfungen: Brandkammertest bei einer amtlichen Materialprüfanstalt wurde durchgeführt. Geeignet für die klein- bis großformatige Abschottung von Einbauwandverteilern in Rettungswegen, sowie zur revisionierbaren Abschottung von Installationsschächten gemäß MLAR und MBO. Baustoffe nach den Anforderungen der Klassifizierung A2-s1 d0 der DIN EN 13501-1 werden eingehalten. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (DIBt): Feuerwiderstandsklasse entsprechend einer Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102-2 (F30) und in Anlehnung an DIN 4102-11 („I30“). Wandaufsatztüren aus unbrennbaren Brandschutzplatten nach DIN 4102-1 bestehend aus einem Ausgleichsrahmen mit zugelassenen Befestigungsmaterialien direkt auf der Wand und Tür. Tür ein- oder zweitürig mit Anschlag DIN rechts mit Öffnungswinkel 180°. Tür mit Schwenkhebel, Türverschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung und vorbereitet für DIN Halbzylinder. Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen mit selbstaufschäumend im Brandfall.

Hinweis: Zusätzliche Ausgleichsrahmen möglich. Das Gehäuse kann mit verschiedenen Oberflächen (Dekor/Lack/Furnier/Metall) ab Hersteller versehen werden.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : FB74WLN

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Klassifizierung Feuerfestigkeit	F30/I30
Höhe installiertes Produkt	1345 mm
Breite installiertes Produkt	1295 mm
Tiefe installiertes Produkt	51 mm
Anzahl Felder	4
Anzahl Reihen	7
Türschliessungstyp	Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder
Schutzart	IP42
Transparenter Deckel/Tür	Nein
Anzahl der Türen	2
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	Materialmix
Oberfläche	lackiert