



VU60NK

Mauerkasten, Volta, UPV, 5x12PLE

Technische Merkmale

Anzahl Reihen	5
Höhe installiertes Produkt	880 mm
Breite installiertes Produkt	348 mm
Tiefe installiertes Produkt	94.5 mm
Montageart	Unterputz
Einbautiefe	90 mm
RAL Farbnummer	7035
GWT Glühdrahttest	650 °C
Schutzklasse	Schutzklasse II
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK07
Werkstoff	Kunststoff