



ZAW102AM2

Wandler- und Messschrank, universN, bis 400 A, Westnetz, 1005 x 1110 x 315 mm

Technische Merkmale

Montageart	Aufputz / Aufbau
Sicherung NAR	NH2 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	mit Sammelschiene 4-polig
Spannungspfadsicherung	D01 Sicherung
Ausstattung Klemme	Wandlerprüflemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	0
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Sicherung AAR	NH2 Sicherungslasttrennschalter
Umgebungstemperatur	-25...35 °C
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Höhe installiertes Produkt	1005 mm
Breite installiertes Produkt	1110 mm
Tiefe installiertes Produkt	315 mm
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl der Türen	2
Türschließungstyp	3-Punkt mit Schwenkhebel
Öffnungswinkel	0 / 120 °
Sammelschienenhöhe	40 mm
Sammelschienendicke	10 mm
Oberfläche der Sammelschiene	Kupfer verzinnt
Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-C
Nennstrom	320 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	211 W
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP44
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV