



VZ125W

Tür, volta, Kunststoff, geschlitzt für UP- und Hohlwandverteiler, 5-reihig, IP30

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	880.5 mm
Breite installiertes Produkt	348 mm
Tiefe installiertes Produkt	36 mm
Anzahl Reihen	5
Türschliessungstyp	Schnappverschluß
Schutzart	IP30
Transparenter Deckel/Tür	Nein
Geschlitzt	Ja
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schlösser	0
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	unbehandelt